

**Garant**
**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5-10**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 5-10
GTIN	4062406053284
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UNS  
 Schneidstoff: HSS  
 Gänge pro Zoll: 10  
 Gewinde-Ø: 127 mm  
 Gesamtlänge L: 180 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schaft-Vierkant □: 44 mm  
 Kernloch-Ø: 124,7 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindesteigung	2,54 mm
Anzahl Spannuten	12
Anzahl Schneiden Z	12
Gänge pro Zoll	10

Kernloch-Ø	124,7 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewindetiefe	190,5 mm
Gewinde-Ø	127 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	5-10 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer