

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4.3/4-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 4.3/4-12
GTIN	4062406053215
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 12

Gewinde-Ø: 120,65 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 118,7 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	180,975 mm
Anzahl Spannuten	12
Schaft-Vierkant □	44 mm
Schaft-Ø D _s	56 mm
Gewinde-Ø	120,65 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Kernloch-Ø	118,7 mm

Gänge pro Zoll	12
Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindesteigung	2,11 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	4.3/4-12 UN
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer