

**Garant****Linksgewinde Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN, Typ: NO.5-40****Bestelldaten**

Bestellnummer	130046 NO.5-40
GTIN	4062406050016
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 3  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNC-LH  
Schneidstoff: HSS E  
Norm: DIN 371  
Gänge pro Zoll: 40  
Gewinde-Ø: 3,175 mm  
Gesamtlänge L: 56 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm  
Schaft-Vierkant □: 2,7 mm  
Kernloch-Ø: 2,59 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gewindetiefe	7,9 mm
Gewinde-Ø	3,175 mm
Anzahl Schneiden Z	3
Schneidstoff	HSS E
Gänge pro Zoll	40
Gewindesteigung	0,635 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Kernloch-Ø	2,59 mm
Gesamtlänge L	56 mm
Norm	DIN 371
Anzahl Spannuten	3
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	5-40 UNC LH
Beschichtung	TiN
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 2,5×D bei Grundloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer