

**Garant****Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.3/4-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130050 2.3/4-14
GTIN	4062406052508
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS  
Schneidstoff: HSS  
Gänge pro Zoll: 14  
Gewinde-Ø: 69,85 mm  
Gesamtlänge L: 160 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schaft-Vierkant □: 39 mm  
Kernloch-Ø: 68,25 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	8
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Kernloch-Ø	68,25 mm
Gewinde-Ø	69,85 mm
Anzahl Spannuten	8
Gänge pro Zoll	14

Gewindetiefe	104,78 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	2.3/4-14 UNS
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer