

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.1/8-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.1/8-16
GTIN	4062406053307
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 16

Gewinde-Ø: 53,975 mm

Gesamtlänge L: 140 mm

Schaft-Ø D_s: 40 mm

Schaft-Vierkant □: 32 mm

Kernloch-Ø: 52,6 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	32 mm
Gänge pro Zoll	16
Kernloch-Ø	52,6 mm
Gewindetiefe	80,96 mm
Gewinde-Ø	54 mm
Anzahl Spannuten	6

Gewindesteigung	1,588 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Schaft-Ø D _s	40 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.1/8-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer