

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.1/4-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.1/4-8
GTIN	4062406053406
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS  
Gänge pro Zoll: 8  
Gewinde-Ø: 57,15 mm  
Gesamtlänge L: 160 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 45 mm  
Schaft-Vierkant □: 35 mm  
Kernloch-Ø: 54,1 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	57,15 mm
Gewindetiefe	85,73 mm
Schneidstoff	HSS
Kernloch-Ø	54,1 mm
Anzahl Spannuten	6
Schaft-Vierkant □	35 mm
Gewindesteigung	3,175 mm

Anzahl Schneiden Z	6
Gänge pro Zoll	8
Gesamtlänge L	160 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.1/4-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer