

Garant
Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4.1/2-14

Bestelldaten

| | |
|---------------|-----------------|
| Bestellnummer | 130051 4.1/2-14 |
| GTIN | 4062406054274 |
| Artikelklasse | 10N |

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 14
 Gewinde-Ø: 114,3 mm
 Gesamtlänge L: 180 mm
 Schaft-Ø D_s: 56 mm
 Schaft-Vierkant □: 44 mm
 Kernloch-Ø: 112,65 mm

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|----------|
| Gänge pro Zoll | 14 |
| Schneidstoff | HSS |
| Gewindesteigung | 1,814 mm |
| Gewinde-Ø | 114,3 mm |
| Schaft-Vierkant □ | 44 mm |
| Anzahl Spannuten | 12 |
| Gesamtlänge L | 180 mm |

| | |
|----------------------------|---|
| Gewindetiefe | 171,45 mm |
| Kernloch-Ø | 112,65 mm |
| Schaft-Ø D _s | 56 mm |
| Anzahl Schneiden Z | 12 |
| Gewindeart | UNS-LH |
| Gewindegröße | 4.1/2-14 UNS LH |
| Beschichtung | unbeschichtet |
| Flankenwinkel | 60 Grad |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 |
| Toleranzklasse | 1B |
| Toleranzklasse | 2B |
| Toleranzklasse | 2B +0,05 |
| Toleranzklasse | 2B +0,10 |
| Toleranzklasse | 2B +0,20 |
| Toleranzklasse | 3B |
| Anschnittform | C |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 |
| Innenkühlung | nein |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch |
| Schneidrichtung | links |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung |
| Farbring | ohne |
| Produktart | Gewindebohrer |