

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 5-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 5-14
GTIN	4062406054397
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 127 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 125,35 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Spannuten	12
Anzahl Schneiden Z	12
Gänge pro Zoll	14
Schaft-Ø D _s	56 mm
Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	190,5 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm

Gewinde-Ø	127 mm
Kernloch-Ø	125,35 mm
Gewindesteigung	1,8 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	5-14 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer