

Garant
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.1/2-4**

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 2.1/2-4
GTIN	4062406055813
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNC-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 4
 Gewinde-Ø: 63,5 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 50 mm
 Schaft-Vierkant □: 39 mm
 Kernloch-Ø: 57 mm

Technische Beschreibung

Gewindetiefe	95,25 mm
Gewindesteigung	6,35 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Schaft-Ø D _s	50 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	6
Anzahl Schneiden Z	6

Kernloch-Ø	57 mm
Gänge pro Zoll	4
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewinde-Ø	63,5 mm
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	2.1/2-4 UNC LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer