

**Garant**
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.3/4-12**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.3/4-12
GTIN	4062406053642
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN-LH  
 Schneidstoff: HSS  
 Gänge pro Zoll: 12  
 Gewinde-Ø: 69,85 mm  
 Gesamtlänge L: 160 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
 Schaft-Vierkant □: 39 mm  
 Kernloch-Ø: 67,8 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gewindesteigung	2,11 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Kernloch-Ø	67,8 mm
Anzahl Spannuten	8
Gänge pro Zoll	12
Gewinde-Ø	69,85 mm

Schneidstoff	HSS
Anzahl Schneiden Z	8
Gewindetiefe	104,78 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.3/4-12 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer