

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 3.1/8-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 3.1/8-16
GTIN	4062406056063
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 16
Gewinde-Ø: 79,375 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 50 mm
Schaft-Vierkant □: 39 mm
Kernloch-Ø: 77,85 mm

Technische Beschreibung

Kernloch-Ø	77,85 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Schneidstoff	HSS
Schaft-Ø D _s	50 mm
Anzahl Spannuten	8
Gänge pro Zoll	16

Gewinde-Ø	79,375 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindetiefe	119 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3.1/8-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer