

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4.1/4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 4.1/4-10
GTIN	4062406054236
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 10

Gewinde-Ø: 107,95 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 105,6 mm

**Technische Beschreibung**

Anzahl Schneiden Z	12
Anzahl Spannuten	12
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewinde-Ø	107,95 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Kernloch-Ø	105,6 mm

Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	161,925 mm
Gänge pro Zoll	10
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	4.1/4-10 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer