

Garant
Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.5/16-16

Bestelldaten

Bestellnummer	130051 2.5/16-16
GTIN	4062406053420
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 35 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 58,737 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 45 mm
 Schaft-Vierkant □: 35 mm
 Kernloch-Ø: 57,3 mm

Technische Beschreibung

Anzahl Schneiden Z	6
Gewindetiefe	88,11 mm
Kernloch-Ø	57,3 mm
Gewinde-Ø	58,737 mm
Schaft-Vierkant □	35 mm
Gänge pro Zoll	16
Gesamtlänge L	160 mm

Gewindesteigung	1,588 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	6
Schaft-Ø D _s	45 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.5/16-16 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer