

**Garant**
**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 4.3/4-12**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	130055 4.3/4-12
GTIN	4062406055479
Artikelklasse	10N

**Beschreibung**
**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
 Mindestbestellmenge: Stück 1  
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
 Gewindeart: UN  
 Schneidstoff: HSS  
 Gänge pro Zoll: 12  
 Gewinde-Ø: 120,65 mm  
 Gesamtlänge L: 180 mm  
 Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
 Schaft-Vierkant □: 44 mm  
 Kernloch-Ø: 118,7 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	44 mm
Gänge pro Zoll	12
Gewinde-Ø	120,65 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Gewindesteigung	2,11 mm
Anzahl Spannuten	12
Gesamtlänge L	180 mm

Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	180,975 mm
Kernloch-Ø	118,7 mm
Gewindeart	UN
Gewindegröße	4.3/4-12 UN
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer