

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 4.3/8-16****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 4.3/8-16
GTIN	4062406054243
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 16

Gewinde-Ø: 111,125 mm

Gesamtlänge L: 180 mm

Schaft-Ø D_s: 56 mm

Schaft-Vierkant □: 44 mm

Kernloch-Ø: 109,6 mm

Technische Beschreibung

Gänge pro Zoll	16
Schaft-Ø D _s	56 mm
Anzahl Spannuten	12
Schneidstoff	HSS
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Gewindetiefe	166,7 mm

Anzahl Schneiden Z	12
Kernloch-Ø	109,6 mm
Gewindesteigung	1,58 mm
Gewinde-Ø	111,1 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	4.3/8-16 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer