

Garant
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 3.1/4-10**

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 3.1/4-10
GTIN	4062406056131
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 10
 Gewinde-Ø: 82,55 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 50 mm
 Schaft-Vierkant □: 39 mm
 Kernloch-Ø: 80,25 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Ø D _s	50 mm
Gewindetiefe	123,83 mm
Gänge pro Zoll	10
Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	160 mm
Gewinde-Ø	82,55 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm

Anzahl Schneiden Z	8
Gewindesteigung	2,54 mm
Kernloch-Ø	80,25 mm
Anzahl Spannuten	8
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	3.1/4-10 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer