

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.1/4-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 3.1/4-8
GTIN	4062406053888
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 8

Gewinde-Ø: 82,55 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schaft-Vierkant □: 39 mm

Kernloch-Ø: 79,5 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gewindesteigung	3,175 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Schneidstoff	HSS
Gänge pro Zoll	8
Anzahl Schneiden Z	8
Gewinde-Ø	82,55 mm

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	39 mm
Gewindetiefe	123,83 mm
Anzahl Spannuten	8
Kernloch-Ø	79,5 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3.1/4-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer