

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 2.3/4-18****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 2.3/4-18
GTIN	4062406053611
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 18

Gewinde-Ø: 69,85 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 50 mm

Schaft-Vierkant □: 39 mm

Kernloch-Ø: 68,5 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	1,411 mm
Schaft-Ø D _s	50 mm
Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	160 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Gewinde-Ø	69,85 mm
Gänge pro Zoll	18

Schaft-Vierkant <input type="checkbox"/>	39 mm
Gewindetiefe	104,78 mm
Kernloch-Ø	68,5 mm
Anzahl Spannuten	8
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.3/4-18 UNS LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer