

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,  
Typ: 2.5/8-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 2.5/8-8
GTIN	4062406055851
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UN-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 8

Gewinde-Ø: 66,675 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Schaft-Vierkant □: 39 mm

Kernloch-Ø: 64,7 mm

**Technische Beschreibung**

Schaft-Vierkant □	39 mm
Anzahl Schneiden Z	6
Gänge pro Zoll	8
Gewinde-Ø	66,675 mm
Gewindetiefe	100 mm
Kernloch-Ø	64,7 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm

Gewindesteigung	3,175 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	6
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.5/8-8 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer