

Garant**Grund- und Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, TiN, Typ: 4-10****Bestelldaten**

Bestellnummer	130055 4-10
GTIN	4062406055288
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNS
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 10
Gewinde-Ø: 101,6 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 56 mm
Schaft-Vierkant □: 44 mm
Kernloch-Ø: 99,3 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm
Kernloch-Ø	99,3 mm
Anzahl Spannuten	12
Schaft-Ø D _s	56 mm
Anzahl Schneiden Z	12
Gewindetiefe	152,4 mm

Gänge pro Zoll	10
Gewinde-Ø	101,6 mm
Gewindesteigung	2,54 mm
Gewindeart	UNS
Gewindegröße	4-10 UNS
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	rechts
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer