

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,  
Typ: 3.3/4-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 3.3/4-14
GTIN	4062406056308
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UNS-LH  
Schneidstoff: HSS  
Gänge pro Zoll: 14  
Gewinde-Ø: 95,25 mm  
Gesamtlänge L: 180 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 56 mm  
Schaft-Vierkant □: 44 mm  
Kernloch-Ø: 93,6 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	95,25 mm
Gänge pro Zoll	14
Gewindesteigung	1,814 mm
Schneidstoff	HSS
Anzahl Schneiden Z	10
Gesamtlänge L	180 mm
Schaft-Vierkant □	44 mm

Anzahl Spannuten	10
Gewindetiefe	142,88 mm
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	56 mm
Kernloch-Ø	93,6 mm
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	3.3/4-14 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer