

Garant
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.3/8-16**

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 2.3/8-16
GTIN	4062406055707
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UN-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 60,325 mm
 Gesamtlänge L: 160 mm
 Schaft-Ø D_s: 50 mm
 Schaft-Vierkant □: 39 mm
 Kernloch-Ø: 58,85 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	160 mm
Schaft-Ø D _s	50 mm
Gänge pro Zoll	16
Kernloch-Ø	58,85 mm
Gewindetiefe	90,49 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm

Gewinde-Ø	60,325 mm
Anzahl Spannuten	6
Schneidstoff	HSS
Anzahl Schneiden Z	6
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.3/8-16 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer