

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.1/4-14****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 2.1/4-14
GTIN	4062406055639
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage

Mindestbestellmenge: Stück 1

Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen

Gewindeart: UNS-LH

Schneidstoff: HSS

Gänge pro Zoll: 14

Gewinde-Ø: 57,15 mm

Gesamtlänge L: 160 mm

Schaft-Ø D_s: 45 mm

Schaft-Vierkant □: 35 mm

Kernloch-Ø: 55,5 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	35 mm
Schaft-Ø D _s	45 mm
Gewindetiefe	85,73 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindesteigung	1,814 mm
Anzahl Spannuten	6
Anzahl Schneiden Z	6

Gewinde-Ø	57,15 mm
Kernloch-Ø	55,5 mm
Gänge pro Zoll	14
Schneidstoff	HSS
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.1/4-14 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer