

Garant
**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 2.3/16-16**

Bestelldaten

Bestellnummer	130056 2.3/16-16
GTIN	4062406055592
Artikelklasse	10N

Beschreibung
Hinweis:

Lieferzeit: 49 Kalendertage
 Mindestbestellmenge: Stück 1
 Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
 Gewindeart: UNS-LH
 Schneidstoff: HSS
 Gänge pro Zoll: 16
 Gewinde-Ø: 55,563 mm
 Gesamtlänge L: 140 mm
 Schaft-Ø D_s: 40 mm
 Schaft-Vierkant □: 32 mm
 Kernloch-Ø: 54,1 mm

Technische Beschreibung

Schaft-Vierkant □	32 mm
Schneidstoff	HSS
Gänge pro Zoll	16
Kernloch-Ø	54,1 mm
Gewinde-Ø	55,563 mm
Gesamtlänge L	140 mm
Gewindetiefe	83,34 mm

Anzahl Schneiden Z	6
Schaft-Ø D _s	40 mm
Gewindesteigung	1,588 mm
Anzahl Spannuten	6
Gewindeart	UNS-LH
Gewindegröße	2.3/16-16 UNS LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer