

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, unbeschichtet, Typ: 3.1/2-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130051 3.1/2-8
GTIN	4062406053970
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 35 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 8
Gewinde-Ø: 88,9 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 50 mm
Schaft-Vierkant □: 39 mm
Kernloch-Ø: 85,9 mm

Technische Beschreibung

Gewindesteigung	3,175 mm
Gänge pro Zoll	8
Schneidstoff	HSS
Anzahl Schneiden Z	10
Kernloch-Ø	85,9 mm
Gewindetiefe	133,35 mm
Gesamtlänge L	160 mm

Schaft-Ø D _s	50 mm
Anzahl Spannuten	10
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewinde-Ø	88,9 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3.1/2-8 UN LH
Beschichtung	unbeschichtet
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer