

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 3.1/2-12****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 3.1/2-12
GTIN	4062406056216
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UN-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 12
Gewinde-Ø: 88,9 mm
Gesamtlänge L: 160 mm
Schaft-Ø D_s: 50 mm
Schaft-Vierkant □: 39 mm
Kernloch-Ø: 86,9 mm

Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	160 mm
Kernloch-Ø	86,9 mm
Anzahl Spannuten	10
Anzahl Schneiden Z	10
Schneidstoff	HSS
Gewindetiefe	133,35 mm
Gänge pro Zoll	12

Schaft-Ø D _s	50 mm
Gewinde-Ø	88,9 mm
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewindesteigung	2,11 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	3.1/2-12 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer