

**Garant****Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,  
Typ: 2.3/8-8****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 2.3/8-8
GTIN	4062406055721
Artikelklasse	10N

**Beschreibung****Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage  
Mindestbestellmenge: Stück 1  
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen  
Gewindeart: UN-LH  
Schneidstoff: HSS  
Gänge pro Zoll: 8  
Gewinde-Ø: 60,325 mm  
Gesamtlänge L: 160 mm  
Schaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm  
Schaft-Vierkant □: 39 mm  
Kernloch-Ø: 57,3 mm

**Technische Beschreibung**

Gewinde-Ø	60,325 mm
Kernloch-Ø	57,3 mm
Gänge pro Zoll	8
Schneidstoff	HSS
Anzahl Spannuten	6
Schaft-Vierkant □	39 mm
Gewindesteigung	3,175 mm

Anzahl Schneiden Z	6
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Gesamtlänge L	160 mm
Gewindetiefe	90,49 mm
Gewindeart	UN-LH
Gewindegröße	2.3/8-8 UN LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer