

Garant**Linksgewinde Grund- und Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer, TiN,
Typ: 3.3/4-4****Bestelldaten**

Bestellnummer	130056 3.3/4-4
GTIN	4062406056346
Artikelklasse	10N

Beschreibung**Hinweis:**

Lieferzeit: 49 Kalendertage
Mindestbestellmenge: Stück 1
Sonderanfertigung - Rücknahme ausgeschlossen
Gewindeart: UNC-LH
Schneidstoff: HSS
Gänge pro Zoll: 4
Gewinde-Ø: 95,25 mm
Gesamtlänge L: 180 mm
Schaft-Ø D_s: 56 mm
Schaft-Vierkant □: 44 mm
Kernloch-Ø: 88,76 mm

Technische Beschreibung

Schneidstoff	HSS
Gewinde-Ø	95,25 mm
Schaft-Ø D _s	56 mm
Anzahl Schneiden Z	10
Schaft-Vierkant □	44 mm
Gewindetiefe	142,88 mm
Kernloch-Ø	88,76 mm

Gänge pro Zoll	4
Gewindesteigung	6,35 mm
Gesamtlänge L	180 mm
Anzahl Spannuten	10
Gewindeart	UNC-LH
Gewindegröße	3.3/4-4 UNC LH
Beschichtung	TiN
Flankenwinkel	60 Grad
Gewinde-Norm	ASME B1.1
Toleranzklasse	1B
Toleranzklasse	2B
Toleranzklasse	2B +0,05
Toleranzklasse	2B +0,10
Toleranzklasse	2B +0,20
Toleranzklasse	3B
Anschnittform	C
Schaft	Zylinderschaft mit h9
Innenkühlung	nein
Verwendung bei Bohrungsart	bis 1,5xD bei Grund- und Durchgangsloch
Schneidrichtung	links
Art des Gewindewerkzeuges	Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung
Farbring	ohne
Produktart	Gewindebohrer