



Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanälen, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 12 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300215 12
GTIN	4045197700964
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.

Mit Kühlkanälen.

Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskraglänge A-Maß: 50 mm

Außen-Ø D: 42 mm

Ersatz-Spannschraube 309900: 12

Technische Beschreibung

Spann-Ø D ₁	12 mm
Auskraglänge A-Maß	50 mm
Ersatz-Spannschraube 309900	12
Außen-Ø D	42 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6359

Aufnahme-Norm	DIN 69871
Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC

Zubehör

Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308615 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308812 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308790 40
Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308765 40
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308802 40
Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40	308795 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308620 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40	308650 40
	308810 40

Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872
passend für Steilkegel 40 SK

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel
40

308605 40

Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend
für Steilkegel 40

308806 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet
passend für Steilkegel 40

308720 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend
für Steilkegel 40 SK

308830 40

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308785 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung
abgedichtet passend für Steilkegel 40

308801 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für
Steilkegel 40

308740 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet
passend für Steilkegel 40

308700 40

Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40

308600 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40

308760 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend
für Steilkegel 40 SK

308820 40

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40

308630 40

Anzugsbolzen Mazak, abgedichtet, Form A passend für
Steilkegel 40M

308670 40M