

HOLEX®

Flächenspannfutter Form ADB mit Kühlkanälen, SK 40 kurz, Spann-Ø D1: 18 mm



Bestelldaten

Bestellnummer	300215 18
GTIN	4045197700995
Artikelklasse	32A

Beschreibung

Ausführung:

Mit Balluffchip-Bohrung.

Mit Kühlkanälen.
Verwendung:

Zum Spannen von Werkzeugen mit seitlicher Mitnahmefläche nach DIN 1835 B und DIN 6535 HB.

Sonderzubehör:

Anzugsbolzen (AB) Nr. 308600 – 308806, AB-Spannschlüssel Nr. 308820 – 308835.

Auskraglänge A-Maß: 63 mm

Außen-Ø D: 50 mm

Ersatz-Spannschraube 309900: 16

Technische Beschreibung

Auskraglänge A-Maß	63 mm
Ersatz-Spannschraube 309900	16
Spann-Ø D ₁	18 mm
Außen-Ø D	50 mm
Aufnahme	SK 40 kurz
Norm	DIN 6359
Aufnahme-Norm	DIN 69871

Aufnahme-Norm	ISO 7388-1
Form	ADB
Kühlkanalbohrung	nicht verschließbar
Wuchtgüte G bei Drehzahl	G 6,3 bei 15000 min ⁻¹
Rundlaufgenauigkeit	≤ 3 µm
Zerspanungsstrategie	HPC

Zubehör

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Bohrung und Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308801 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK	308812 40
Anzugsbolzen abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308610 40
Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40	308625 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308660 40
Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 40 SK	308820 40
Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40	308700 40
Anzugsbolzen Hurco 90° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40	308806 40
Anzugsbolzen Mazak, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40M	308670 40M
Anzugsbolzen Form B passend für Steilkegel 40	308640 40
Anzugsbolzen abgedichtet passend für Steilkegel 40	308635 40
Drehmomenteinsatz für Anzugsbolzen nach DIN 69872 passend für Steilkegel 40 SK	308810 40
Anzugsbolzen Form A passend für Steilkegel 40	308600 40
	308802 40

Anzugsbolzen Hurco 45° mit Passung abgedichtet passend für Steilkegel 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40 308765 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 Form A passend für Steilkegel 40 308605 40

Spannschlüssel für Anzugsbolzen nach ISO 7388 passend für Steilkegel 40 SK 308830 40

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40 308795 40

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40 308650 40

Anzugsbolzen Mori-Seiki, abgedichtet, Form A passend für Steilkegel 40 308630 40

Anzugsbolzen abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40 308620 40

Anzugsbolzen 45° abgedichtet passend für Steilkegel 40 308760 40

Spezial-Anzugsbolzen mit Innengewinde passend für Steilkegel 40 308740 40

Anzugsbolzen 90° abgedichtet passend für Steilkegel 40 308790 40

Anzugsbolzen 60° abgedichtet passend für Steilkegel 40 308785 40

Anzugsbolzen, 18CrNiMo7 abgedichtet, Form B passend für Steilkegel 40 308615 40

Spezial-Anzugsbolzen ohne Innengewinde abgedichtet passend für Steilkegel 40 308720 40