



Fräser-Anzugsschraube durchbohrt, DIN 6367, für Dorn-Ø: 16mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309861 16
GTIN	4250122674177
Artikelklasse	30N

Beschreibung

Verwendung:

Zum Befestigen von Aufsteckfräsern.
Kühlmittelabgabe über seitliche Bohrungen.

Hinweis:

- Kompatibel zu
- **Schnittstelle HSK, PSC.**
 - **Schnittstelle SK und BT nur mit Aufnahmeform ADB.**

Technische Beschreibung

Kopfstärke	6 mm
Kopf-Ø	20 mm
Gewinde M	M8
Gewindelänge	16 mm
für Dorn-Ø	16 mm
Norm	DIN 6367

Produktart

Anzugsschraube