


Garant**VHM-NC-Anbohrer 142° spiralisiert, unbeschichtet, Ø DC h6: 6mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	121070 6
GTIN	4045197038654
Artikelklasse	11E

Beschreibung**Ausführung:**

Exakt **mittiger Spitzenanschliff**. **Leichtes Anbohren** und **hohe Formgenauigkeit** der Zentrierbohrung. Stabil durch kurze Spannuten.

≥ Ø 6 mm mit **Mitnahmefläche HB**.

Verwendung:

Mit Spitzenwinkel **142°** für den Eingriff der Hauptschneiden des nachfolgenden Spiralbohrers.

Hinweis:

Drehzahl für den tatsächlichen Bohr-Ø verwenden (nicht generell für den Bohrer-Außen-Ø).

Technische Beschreibung

Schafttoleranz	h6
Nenn-Ø D _c	6 mm
Vorschub f in Stahl < 1100 N/mm ²	0,03 mm/U
Spannutenlänge L _c	13 mm
Schaft-Ø D _s	6 mm
Gesamtlänge L	50 mm
Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	VHM
Norm	Werksnorm
Toleranz Nenn-Ø	h6

Spitzenwinkel	142 Grad
Anzahl Schneiden Z	2
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Anbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	geeignet	200 m/min	N
Alu (kurzspanend)	geeignet	180 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	80 m/min	P
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		
trocken	bedingt geeignet		