

**FAHRION®**  
FAHRENDEN PROTEKTION
**ER-Spannzange, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 3mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	308901 3
GTIN	2050001765437
Artikelklasse	39Y

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Hinweis:**

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	3 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	426 E
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm

Produktart

Spannzange