



## ER-Spannzange, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 2mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	308901 2
GTIN	2050001765420
Artikelklasse	39Y

### Beschreibung

#### Ausführung:

Ganz gehärtet und geschliffen.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

#### Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

#### Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

### Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	2 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	426 E
Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm

Produktart

Spannzange