

**ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 18mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308981 18     |
| GTIN          | 2050001766595 |
| Artikelklasse | 39Y           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Hinweis:**

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

**Technische Beschreibung**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d      | 18 mm       |
| Aufnahme            | ER 32       |
| Norm                | ISO 15488-B |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm      |
| Typ                 | 470 E       |
| Außen-Ø D           | 33 mm       |
| Gesamtlänge L       | 40 mm       |

Produktart

Spannzange