

**ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 20, Nenn-Spann-Ø d: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308916 12
GTIN	2050001767141
Artikelklasse	39Y

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Hinweis:**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

**Technische Beschreibung**

Nenn-Spann-Ø d	12 mm
Aufnahme	ER 20
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	427 E
Außen-Ø D	20,7 mm
Gesamtlänge L	31,5 mm

Produktart

Spannzange