

**ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 9mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308906 9
GTIN	2050001768100
Artikelklasse	39Y

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	9 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	425 E
Außen-Ø D	16,7 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm

Produktart

Spannzange