

**ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 25, Nenn-Spann-Ø d: 3mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308946 3
GTIN	2050001768650
Artikelklasse	39Y

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	3 mm
Aufnahme	ER 25
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	429 E
Außen-Ø D	25,7 mm
Gesamtlänge L	34 mm

Produktart

Spannzange