

**ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 15mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308986 15 |
| GTIN | 2050001765840 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d | 15 mm |
| Aufnahme | ER 32 |
| Norm | ISO 15488-A |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm |
| Typ | 469 E |
| Außen-Ø D | 32,7 mm |
| Gesamtlänge L | 40 mm |

Produktart

Spannzange