

**ER-Spannzange, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 15mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	308981 15
GTIN	2050001765567
Artikelklasse	39Y

Beschreibung**Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Hinweis:

Die **Spann-Ø-Überbrückung** ist **jeweils bis 1 mm kleiner**, z. B. Ø 10 – 9 mm, **außer bei Ø 1, 1,5 und 2 (hier nur 0,5 mm)**.

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	15 mm
Aufnahme	ER 32
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 5 µm
Typ	470 E
Außen-Ø D	33 mm
Gesamtlänge L	40 mm

Produktart

Spannzange