

**LED Akku-Stiftleuchte, Typ: 170****Bestelldaten**

Bestellnummer	081579 170
GTIN	4062406056872
Artikelklasse	02A

Beschreibung**Ausführung:**

LED Akku-Stiftleuchte mit Haupt- und Spotlicht und Taschenclip mit starkem Haftmagnet. 360° drehbare Kugelgelenk-Magnetbasis.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit $\varnothing < 12$ mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Inklusive USB Ladekabel.

Technische Beschreibung

Lichtstrom	220 lm
Leuchtdauer	2,5 h
Akkuspannung	3,7 V
ATEX-Zone	keine
Gewicht	83 g

Akkukapazität	1,1 Ah
Leuchtmittel	LED-Modul
Lichtstrom Stufe 2	80 lm
IP-Schutzart	IP 20
Anzahl enthaltener Akkus	1
Gesamtlänge	170 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Gesamtbreite	20 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Produktart	Taschenlampe