



## ER-Spannzange HP mit Abdichtung, ER 11, Nenn-Spann-Ø d: 4mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	309369 4
GTIN	2050001765727
Artikelklasse	33F

### Beschreibung

#### Ausführung:

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

#### Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

#### Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

#### Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar). **Ähnlich** ISO 15488-A.

### Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	4 mm
Aufnahme	ER 11
Norm	ISO 15488-A
Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm

Typ	4012 E
Außen-Ø D	11,2 mm
Gesamtlänge L	18 mm
Produktart	Spannzange