



ER-Spannzange HP, ER 16, Nenn-Spann-Ø d: 8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	309370 8
GTIN	2050001764621
Artikelklasse	39Y

Beschreibung

Ausführung:

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Technische Beschreibung

Nenn-Spann-Ø d	8 mm
Aufnahme	ER 16
Norm	ISO 15488-B
Rundlaufgenauigkeit	≤ 2 µm
Typ	426 E

Außen-Ø D	17 mm
Gesamtlänge L	27,5 mm
Produktart	Spannzange