

**ER-Spannzange mit Abdichtung, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 3mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 308986 3      |
| GTIN          | 2050001764898 |
| Artikelklasse | 39Y           |

**Beschreibung****Ausführung:**

Ganz gehärtet und geschliffen.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Hinweis:**

Mit **Abdichtung** für Innenkühlung (einsetzbar bis 60 bar) kann nur das Nennmaß gespannt werden. **Ähnlich** ISO 15488-A.

**Technische Beschreibung**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d      | 3 mm        |
| Aufnahme            | ER 32       |
| Norm                | ISO 15488-A |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 5 µm      |
| Typ                 | 469 E       |
| Außen-Ø D           | 32,7 mm     |
| Gesamtlänge L       | 40 mm       |

Produktart

Spannzange