

Garant**Anzugschraube mit Innenkühlung, für Dorn-Ø: 16mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	575096 16
GTIN	4062406057053
Artikelklasse	53D

Beschreibung**Ausführung:**

Anzugschraube (verzinkt) mit Innensechskant. **Mit Kühlmittelbohrungen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von GARANT Rund- und Tellerbürsten. **Drehmoment beachten.**

Technische Beschreibung

empfohlenes Anzugsmoment	15 Nm
für Dorn-Ø	16 mm
Schlüsselweite	6 mm
Kopf-Ø	20 mm
Gewinde M	M8
Kopfstärke K	13 mm
Produktart	Anzugsschraube

