

Garant**Anzugschraube mit Innenkühlung, für Dorn-Ø: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	575096 32
GTIN	4062406057084
Artikelklasse	53D

Beschreibung**Ausführung:**

Anzugschraube (verzinkt) mit Innensechskant. **Mit Kühlmittelbohrungen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von GARANT Rund- und Tellerbürsten. **Drehmoment beachten.**

Technische Beschreibung

empfohlenes Anzugsmoment	30 Nm
Schlüsselweite	8 mm
für Dorn-Ø	32 mm
Kopf-Ø	56 mm
Gewinde M	M16
Kopfstärke K	9,5 mm
Produktart	Anzugschraube

