

Garant**Anzugschraube mit Innenkühlung, für Dorn-Ø: 22mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	575096 22
GTIN	4062406057060
Artikelklasse	53D

Beschreibung**Ausführung:**

Anzugschraube (verzinkt) mit Innensechskant. **Mit Kühlmittelbohrungen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von GARANT Rund- und Tellerbürsten. **Drehmoment beachten.**

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	32 mm
empfohlenes Anzugsmoment	20 Nm
für Dorn-Ø	22 mm
Schlüsselweite	6 mm
Gewinde M	M10
Kopfstärke K	8,5 mm
Produktart	Anzugschraube

