

Garant**Anzugschraube mit Innenkühlung, für Dorn-Ø: 27mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	575096 27
GTIN	4062406057077
Artikelklasse	53D

Beschreibung**Ausführung:**

Anzugschraube (verzinkt) mit Innensechskant. **Mit Kühlmittelbohrungen.**

Verwendung:

Zur Aufnahme von GARANT Rund- und Tellerbürsten. **Drehmoment beachten.**

Technische Beschreibung

Kopf-Ø	50 mm
empfohlenes Anzugsmoment	25 Nm
Schlüsselweite	8 mm
für Dorn-Ø	27 mm
Kopfstärke K	8,5 mm
Gewinde M	M12
Produktart	Anzugsschraube

