

**ER-Spannzange HP, ER 40, Nenn-Spann-Ø d: 21mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309379 21 |
| GTIN | 2050001766281 |
| Artikelklasse | 39Y |

Beschreibung**Ausführung:**

System-Rundlauf und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

Korrosionsschutz: Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

Vorteil:

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

Passend für:

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

Hinweis:

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d | 21 mm |
| Aufnahme | ER 40 |
| Norm | ISO 15488-B |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 2 µm |
| Typ | 472 E |

| | |
|---------------|------------|
| Außen-Ø D | 41 mm |
| Gesamtlänge L | 46 mm |
| Produktart | Spannzange |