

**ER-Spannzange HP, ER 32, Nenn-Spann-Ø d: 5mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 309376 5      |
| GTIN          | 2050001764997 |
| Artikelklasse | 39Y           |

**Beschreibung****Ausführung:**

**System-Rundlauf** und Wiederholgenauigkeit **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), in Verbindung mit FAHRION CENTRO P-Futter.

**Korrosionsschutz:** Spannzange komplett mit FAHRION Protect beschichtet, auch die Funktionsflächen.

**Vorteil:**

Beschichtung erhöht die Lebensdauer der Spannzange, sichert vollste Funktion und Präzision.

**Passend für:**

Präzisions-ER-Spannzangenfutter CENTRO P.

**Hinweis:**

- **Optimaler Rundlauf nur bei Einsatz im CENTRO P-Futter.**
- **Spannbereich h10 (nur Nennmaß).**

**Technische Beschreibung**

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Nenn-Spann-Ø d      | 5 mm        |
| Aufnahme            | ER 32       |
| Norm                | ISO 15488-B |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 2 µm      |
| Typ                 | 470 E       |

|               |            |
|---------------|------------|
| Außen-Ø D     | 33 mm      |
| Gesamtlänge L | 40 mm      |
| Produktart    | Spannzange |